



Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X6

Numéro d'article	51320.020.006
Marque	-
UBB	500571410173
UNSPSC	31161504
EAN	8715494121279
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	6 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈7047
NF	≈E25-120
DIN	966

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Filetage total quand $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	6
No. empreinte cruciforme	1
P	0.4

Dessin technique

