
FABORY



Goupille élastique légère ISO 13337 Acier à ressort inoxydable 4X16MM

Numéro d'article	51431.040.016
Marque	-
UBB	500697296928
UNSPSC	31163201
EAN	8715492077318
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	16 mm
Matière	Acier à ressort inoxydable
Info	Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).La classe de tolérance

Normes

ISO	13337
DIN	7346

	recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.

Spécifications techniques

a	0.5
a (min.)	0.5
d1 (max.)	4.6
d1 (min.)	4.4
d2 ≈	3.4
L (mm)	16
s	0.5
V	8

Dessin technique

