FABORY

KIPP Doigt d‘indexage, sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage trempé, poignée en acier inoxydable 5MM

Numéro d'article	58680.000.005
Marque	-
UBB	500690010276
UNSPSC	31162807
EAN	4059245009879
PKG. de 3	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

D1_MM	10mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	1.4305
Filetage	Metric fine thread
Info	Matière: Doigt traité: corps fileté 1.4305. Doigt 1.4034. Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.Finition: Poli, doigt rectifiéNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.

Normes

Spécifications techniques

Dessin technique

D	5
D1	10
D2	21
F1 = springiness beginning in N	5
F2 = springiness end in N	12
F x 30°	1.3
H	5
L1	17
L2	7
L3	15
L	50
P	1
SW1	13