


DIN ≈6921 Acier Electro zingué 100 M8X35



Numéro d'article	04410.080.035
Marque	-
UBB	954351200355
UNSPSC	31161620
EAN	8715493177024
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	35 mm
Classe	100
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info
 Avertissement:
 la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN ≈6921

Spécifications techniques

d-D	M8
dc	18.2
k	7
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Dessin technique

