

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M6X180



Numéro d'article	07000.060.180
Marque	-
UBB	952351060449
UNSPSC	31161605
EAN	8715492044532
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	180 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912

Spécifications techniques

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	180

Dessin technique



P

1

s

FABORY