



FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier Electro zingué 12/50 (12X146)

Numéro d'article	63324.120.050
Marque	-
UBB	500504272237
UNSPSC	31162101
EAN	4006209452646
PKG. de 20	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	146 mm
Matière	Acier
Approbation	ETA Option 7
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Tapez non.	FBN II

Info

do = Diamètre nominal du foret.tfix
= Longueur effective.hef
= Profondeur d'anchrage effective.Min.
td = Profondeur de perçage recommandée.kN
= Charge en kN.La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus yf=

Normes

1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées. En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l'aide d'un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande. L'Agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.

Spécifications techniques

d-D	M12
do	12
hef	65
kN	8.5
L (mm)	146
Min. td	135
Anneau ø	24
tfix	50
Type	12/50 (12X146)

Dessin technique

