

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X70



Numéro d'article	07000.100.070
Marque	-
UBB	950351374968
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045201
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	70 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	70

Dessin technique



P

1.5

S **FABORY**