

FISCHER Goujon à filetage intérieur EXA Acier Electro zingué 8/5 (8X60)



Numéro d'article	63328.008.005
Marque	-
UBB	500613476422
UNSPSC	31162100
EAN	8715494461757
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	60 mm
Matière	Acier
Approbation	ETA Option 7
Revêtement	Electro zingué

Info

do = Diamètre nominal du foret.Min.
 td = Profondeur de perçage conseillée.hef = Effective anchorage depth.tfix = Epaisseur max. de l'élément à fixer.kN = Charge exprimée en kN, Béton non fissuré.Scr, N = Distance entre axes caractéristiques.Ccr, N = Distance à un bord libre caractéristique.La charge admissible est valable pour 1 ancrage séparé, pour le béton fissuré (zone de traction) dans la classe C20/25,incl. facteur de sécurité partiel

Normes

$\gamma_f = 1,4$ lorsque les distances S_{cr} , N et C_{cr} , N ne sont pas dépassées.. Pour les calculs définitifs, il est obligatoire de prendre en compte l'ensemble de l'Agrément Technique Européen(ETA), qui est disponible sur demande.

Spécifications techniques

d-D	M8
do	8
hef	47
kN	4.1
L (mm)	60
Min. td	60
s	13
tfix	5

Dessin technique

