

Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d'acier ASTM F835 Electro zingué #6-32X1/4 ft



Numéro d'article	U07415.013.0025
Marque	-
UBB	500621034817
UNSPSC	31161518
EAN	8717077368156
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.6
Longueur	1/4 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Alliage d'acier
Matière technique	ASTM F835
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse

Info

ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. ATTENTION: parce que la norme spécifie une tolérance 3A du filet jusqu'à 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l'écrou.

Normes

ASME B18.3

Spécifications techniques

A	0.307
H	0.097
J	0.078125
LT (min.)	0.75
Filets par pouce	32

Dessin technique

