



## Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Alliage d'acier ASTM F912 Electro zingué #6-32X5/8

Numéro d'article	U07860.013.0062
Marque	-
UBB	500624397039
UNSPSC	31162400
EAN	8715492896636
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	NO.6
Longueur	5/8 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Alliage d'acier
Matière technique	ASTM F912
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse
Info	Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces. Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

### Normes

BS	2470
ASME	B18.3

### Spécifications techniques

C (max.)	0.074
----------	-------

### Dessin technique

J 0.0625

t (min.) 0.08

Filets par pouce 32

