

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X55



Numéro d'article	07000.120.055
Marque	-
UBB	950351377102
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045591
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	55 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762

Spécifications techniques

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	55

Dessin technique



P

1.75

S

FABORY

10