

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X180

Numéro d'article	01000.100.180
Marque	-
UBB	950351007188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007841
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	180
P	1.5
s	17

Dessin technique

