FABORY

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M18X100

Numéro d'article	07000.180.100
Marque	-
UBB	950351384033
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046765
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	100 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912

Spécifications techniques

b	48
d-D	M18
dk (max.)	27
Filetage total quand L ≤	65
k (max.)	18
L (mm)	100

Dessin technique



P	2.5
s	14

FABORY