

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M10X55



Numéro d'article	01200.100.056
Marque	-
UBB	952351613049
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025500
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	55
P	1.5
s	16

Dessin technique

