

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M18X110



Numéro d'article	07000.180.110
Marque	-
UBB	952351253580
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046772
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	110 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762

Spécifications techniques

b	48
d-D	M18
dk (max.)	27
Filetage total quand $L \leq$	65
k (max.)	18
L (mm)	110

Dessin technique



P

2.5

S

FABORY

14