

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X160



Numéro d'article	07000.200.160
Marque	-
UBB	950351386434
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047151
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	160 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

### Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	160

### Dessin technique



P

2.5

S

**FABORY**

17