



## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M10X70/ S=17

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01200.100.070                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950351146440                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492025555                |
| PKG. de 100      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M10               |
| Longueur              | 70 mm             |
| Classe                | 8.8               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Electro zingué    |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |

### Spécifications techniques

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 32  |
| b (min.): L200mm          | 45  |
| b (min.): L≤125mm         | 26  |
| d-D                       | M10 |
| k                         | 6.4 |
| L (mm)                    | 70  |
| P                         | 1.5 |
| s                         | 17  |

### Dessin technique

