

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M24X60



Numéro d'article	07000.240.060
Marque	-
UBB	950351388661
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047700
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	60 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

### Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	60

### Dessin technique



P

3

s

**FABORY**

19