

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M24X75



Numéro d'article	07000.240.075
Marque	-
UBB	950351388901
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047731
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	75 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762

Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	75

Dessin technique



P

3

s

FABORY

19