FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M10X190/ S=17

Numéro d'article	01200.100.190
Marque	-
UBB	500621729572
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503549
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	190 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	190
P	1.5
s	17

Dessin technique

