

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M36X500



Numéro d'article	07015.360.500
Marque	-
UBB	500644774613
UNSPSC	31161605
EAN	8717077026018
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	500 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

### Normes

NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1

### Spécifications techniques

b	84
d-D	M36
dk (max.)	54
Filetage total quand $L \leq$	110
k (max.)	36
L (mm)	500

### Dessin technique



