



Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage, avec tête basse DIN 6912 Acier Brut 08.8 M10X20

Numéro d'article	07030.100.020
Marque	-
UBB	950351399635
UNSPSC	31161605
EAN	8715492053459
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	20 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8

Normes

DIN	6912
-----	------

et 10.9 → 010.9 et
12.9 → 012.9. Pour
les fixation en acier
inoxydable, seule la
nuance d'acier est
indiquée en laissant
de côté la classe
de propriété (par
exemple A2-70 →
A2). Les anciennes
et les nouvelles
indications peuvent
coexister pendant un
certain temps.

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
dh	5
dk	16
Filetage total quand $L \leq$	35
k	6.5
L (mm)	20
P	1.5
s	8

Dessin technique

