




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M30X75

Numéro d'article	01210.300.075
Marque	-
UBB	500621732865
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503891
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	75
P	3.5
s	46

Dessin technique

