



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M42X100

Numéro d'article	07160.420.100
Marque	-
UBB	500644832205
UNSPSC	31161605
EAN	8717077031777
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M42
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	96
d-D	M42
dk (max.)	63
Filetage total quand $L \leq$	130
k (max.)	42
L (mm)	100
P	4.5
s	32

Dessin technique

