FABORY



Vis à tête fraisée à six pans creux ISO ≈10642 Acier Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M8X16

Numéro d'article	07403.080.016
Marque	-
UBB	952351665353
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150028
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	16 mm
Classe	010.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Dacromet 500 LC Grade A
Filetage	Filetage métrique
Info	Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole

Normes

BS	≈4168-8
NEN	≈2359
ISO	≈10642
DIN	≈7991

du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	28
d-D	M8
dk (max.)	16.43
Filetage total quand L ≤	45
k (max.)	4.96
L (mm)	16
P	1.25
s	5
α	90

Dessin technique

