

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Electro zingué 8.8 M3X8



Numéro d'article	07470.030.008
Marque	-
UBB	950351485764
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150998
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	8 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant. En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé

Normes

DIN	≈7991
ISO	10642

FABORY

par le chiffre '0'.
Ainsi, 8.8 → 08.8
et 10.9 → 010.9 et
12.9 → 012.9. Pour
les fixation en acier
inoxydable, seule la
nuance d'acier est
indiquée en laissant
de côté la classe
de propriété (par
exemple A2-70 →
A2). Les anciennes
et les nouvelles
indications peuvent
coexister pendant un
certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	1.86
L (mm)	8
P	0.5
s	2
α	90

Dessin technique

