

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé noir |8| M10

Numéro d'article	01326.100.001
Marque	-
UBB	950355957925
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407122
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Dessin technique

