

Vis sans tête à six pans creux à béton DIN 915 Acier Brut 45H M12X18



Numéro d'article	07820.120.018
Marque	-
UBB	500645133314
UNSPSC	31161518
EAN	8717077063211
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	18 mm
Classe	45H
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Point	Téton
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.


Normes

NF	E27-182
NEN	2344
BS	4168-4
ISO	4028
DIN	915
ASME	B18.3.6M

Spécifications techniques

d-D	M12
dp (max.)	8.5
L (mm)	18
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8
z long (min.)	6

Dessin technique



z longue quand $L \geq 20$

z court (min.) 3