


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M5X60



Numéro d'article	08250.050.060
Marque	-
UBB	950351600354
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554796
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	60 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.


Normes

BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	60
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1
s	8

Dessin technique



Vn (max.)	5.48
-----------	------

FABORY