


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M6X120



Numéro d'article	08250.060.120
Marque	-
UBB	950351602335
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555014
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	120 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.


Normes

NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	120
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10

Dessin technique



Vn (max.) 6.48

FABORY