

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M10X80/S=17

Numéro d'article	01400.100.080
Marque	-
UBB	950351189184
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408280
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

**Info**  
Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

### Normes

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

