


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M6X150



Numéro d'article	08250.060.150
Marque	-
UBB	500621754067
UNSPSC	31161612
EAN	8715494507677
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	150 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	150
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10

Dessin technique



Vn (max.)	6.48
-----------	------

FABORY