

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M12X180/S=19



Article n °	01400.120.180
Marque	-
UBB	950351938127
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408631
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Longueur (L) (mm)	180
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	ISO métrique
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	19

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Info

Pour permettre la galvanisation à chaud des vis ISO-METRIQUES, le filet de la vis est roulé de manière à ce qu'il soit SOUS-DIMENSIONNE. La différence est telle, qu'après dépôt du zinc, il répond parfaitement aux exigences du calibre correspondant au

niveau de tolérance h. L'avantage de cette solution est que les vis peuvent être placées directement dans un trou fileté borgne. Les écrous correspondants, avec filetage ISO-METRIQUE sont taraudés APRES galvanisation suivant la classe de tolérance 6H; ils s'adaptent ainsi parfaitement sur les vis.

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Dessin technique

