


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X60



Numéro d'article	08250.100.060
Marque	-
UBB	950351605635
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555519
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	60 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	60
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6

Dessin technique



s	17
---	----

Vn (max.)	10.58
-----------	-------

FABORY