



## Boulon de construction avec écrou, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M10X75

Article n °	01405.100.075
Marque	-
UBB	500574457726
UNSPSC	31161620
EAN	8715494311380
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	75

### Normes

EN	15048
ISO	4014/4032

Remarks (lov) Boîtes complètes uniquement. Les constructions européennes doivent respecter le Règlement des produits de construction (UE) 305/2011 afin d'assurer la sécurité des personnes et des objets. Dans la plupart des cas, cela signifie l'application des produits selon les normes européennes harmonisées (hEN-standards). Pour un assemblage non précontraint dans la construction de charpentes métalliques, les éléments de fixation doivent être utilisés conformément à

l'EN 15048-1. En comparaison aux Vis ISO 4014/4017 (anciennement DIN 931/933) et aux écrous ISO 4032 (DIN 934), Les vis et écrous conformément à l'EN 150548 ont un marquage supplémentaire SB (Boulons de structures) et l'emballage doit afficher le logo CE. Pour la production de fixations conforme à l'EN 15048 les fabricants doivent être certifié CE. Les vis et écrous sont emballés dans une boîte scellée.

Classe	8.8/8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	ISO métrique
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	16

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
m (max.)	8.4
P	1.50
s	16

### Dessin technique

