
FABORY



Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X75

Numéro d'article	08250.100.075
Marque	-
UBB	950351605973
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555540
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	75 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.


Normes

DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	75
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6

Dessin technique



s	17
Vn (max.)	10.58