

Vis à tête hexagonale pour appareils de pression ISO 4014 Acier (AD-W7) Brut 5.6 M16X65

Numéro d'article	08750.160.065
Marque	-
UBB	950351668757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492563750
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	65 mm
Classe	5.6
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier (AD-W7)
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression: Conçu pour une utilisation dans les réservoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

DIN 267-13..Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Dessin technique

