



Écrou hexagonal bas DIN 439 2 Acier Electro zingué 04 M3

Numéro d'article	11360.030.001
Marque	-
UBB	950355089851
UNSPSC	31161727
EAN	8715492571038
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Classe	04
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4035
NEN	2334-B
NF	E25-405-1
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2

Spécifications techniques

d-D	M3
m	1.8
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

