

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M12X55

Numéro d'article	04100.120.055
Marque	-
UBB	953351759493
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114556
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	55 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55

Dessin technique



