

## Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X60



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 24520.080.060             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950353121565              |
| UNSPSC           | 31161504                  |
| EAN              | 8715492631251             |
| PKG. de 100      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Diamètre            | M8                |
| Longueur            | 60 mm             |
| Classe              | 4.8               |
| Mode d'entraînement | Fendue            |
| Forme de tête       | Tête cylindrique  |
| Matière             | Acier             |
| Revêtement          | Electro zingué    |
| Filetage            | Filetage métrique |

### Normes

|      |           |
|------|-----------|
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈1602     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NF   | ≈E25-127  |
| ISO  | ≈1207     |
| DIN  | 84        |

### Spécifications techniques

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| d-D                              | M8   |
| Thread length (min.)             | 38   |
| dk (max.)                        | 13   |
| Filetage total quand<br>$L \leq$ | 40   |
| k (max.)                         | 5    |
| L (mm)                           | 60   |
| n                                | 2    |
| P                                | 1.25 |
| t (min.)                         | 2    |

### Dessin technique