

Écrou hexagonal MEF DIN 934 Acier Electro zingué |10| M30X1,50

Numéro d'article	04182.300.150
Marque	-
UBB	500649295606
UNSPSC	31161727
EAN	8717077260191
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M30
m	24
P	1.5
s	46

Dessin technique

