

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X30



Numéro d'article	24520.100.030
Marque	-
UBB	950353122225
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631381
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	30
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Dessin technique