

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X100



Numéro d'article	24520.100.100
Marque	-
UBB	950353122977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631497
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Dessin technique