


DIN ≈6921 Acier Electro zingué 100 M12X20



Numéro d'article	04410.120.020
Marque	-
UBB	500577254625
UNSPSC	31161620
EAN	8715494314923
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	20 mm
Classe	100
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info
 Avertissement:
 la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN ≈6921

Spécifications techniques

d-D	M12
dc	24
k	10
L (mm)	20
P	1.75
s	17

Dessin technique

