FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M2X8

Numéro d'article	24540.020.008
Marque	-
UBB	950353129097
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632463
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filetage total quand L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	8
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Dessin technique

