


DIN ≈6921 Acier Electro zingué 100 M12X30



Numéro d'article	04410.120.030
Marque	-
UBB	500577254880
UNSPSC	31161620
EAN	8715494314947
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	30 mm
Classe	100
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	≈6921
-----	-------

Spécifications techniques

d-D	M12
dc	24
k	10
L (mm)	30
P	1.75
s	17

Dessin technique

