

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M3X50



Numéro d'article	07000.030.050
Marque	-
UBB	954351111099
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043535
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	50 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	50

Dessin technique



P

0.5

s

FABORY

2.5