

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2X10



Numéro d'article	24540.020.010
Marque	-
UBB	950353129170
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632470
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filetage total quand $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Dessin technique

