

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M5X12



Numéro d'article	24540.050.012
Marque	-
UBB	950353135433
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633392
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

