FABORY

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M8X70

Numéro d'article	07000.080.070
Marque	-
UBB	950351372566
UNSPSC	31161605
EAN	8715492044839
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	70 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Spécifications techniques

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	70

Dessin technique



P	1.25
s	6

FABORY